

スプレードライヤ

本装置は、液体状のサンプルを霧状に噴霧しこれに熱風を当てることで短時間で粉末状の乾燥物を得ることができます。



仕 様

メーカー名	:	ヤマト科学(株)
形式	:	ADL311S-A/GAS-410
対応可能溶媒	:	水、エタノール
水分蒸発量	:	MAX1300mL/h
温度調節器設定	:	入口温度 40～220℃
範囲	:	出口温度 0～60℃
送液ポンプ流量範囲	:	0～26mL/min